



Guía de instalación Rápida

DIEL™

Facilita tu forma de vivir.

Citófono para botoneras de audio


Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 50 a 60m.
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16.
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.

Instalación en pared

Citófono:

La altura recomendada para la instalación del citófono es entre 1.50 m y 1.60 m desde el suelo.



Escanee el código QR a su derecha para saber más de los Términos y condiciones de garantía técnica.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y DIEL!

Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía**, **técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.

Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de conexión

